




EN EXCLUSIVA PARA  
**Conforama**



## COOL FIRM

MUELLE CONTINUO MULTIELÁSTIC® Nxt  
+ VISCOELÁSTICA CON GEL

TAPICERÍA STRETCH CON  
COMPORTAMIENTO OPTIGRADE

FIBRAS HIPOALERGÉNICAS

VISCOELÁSTICA CON GEL

SISTEMA COMMODO+®

TOTAL PROTECT

CONFORT SYSTEM+®

FIELTRO

ENCAPSULADO

MUELLE CONTINUO  
MULTIELÁSTIC® Nxt

↑  
ALTURA  
↓  
+/-30 CM.

DOS CARAS DE DESCANSO

MISMAS CAPAS EN AMBOS  
LADOS DEL COLCHÓN

### TECNOLOGÍA

- MUELLE CONTINUO MULTIELÁSTIC® Nxt.** Tecnología exclusiva Flex®. Aporta gran estabilidad, resistencia y durabilidad al colchón junto con un alto grado de firmeza. La carcasa Nxt es más homogénea, elástica, adaptable y duradera.
- ENCAPSULADO.** Refuerzo exterior de todo el núcleo garantizando un mayor confort, resistencia y durabilidad del colchón.
- CONFORT SYSTEM+®.** Sistema encargado de ofrecer una superficie más homogénea y estable aportando un correcto reparto de pesos. Además, maximiza las propiedades de los rellenos del colchón.

### RELLENOS

- FIBRAS HIPOALERGÉNICAS.** Aportan una acogida progresiva y ayudan a mantener una temperatura constante. Especialmente diseñadas para reducir el riesgo de producir reacciones alérgicas.
- VISCOELÁSTICA CON GEL.** Ofrece una acogida suave y confortable consiguiendo una perfecta adaptación al cuerpo. Gracias a que incorpora partículas de gel conseguimos una excelente sensación de frescor y confort térmico.
- SISTEMA COMMODO+®.** Material de alta densidad que permite una adaptación progresiva al cuerpo evitando cualquier punto de presión.
- TOTAL PROTECT.** Tecnología que actúa contra hongos, ácaros y bacterias, proporcionando una higiene óptima para el descanso.

### TAPICERÍA

- TAPICERÍA STRETCH ALTA CALIDAD.** Tejido elástico que favorece la máxima adaptación al bloque interior y la transpiración del colchón. Hipoalergénico.
- COMPORTAMIENTO OPTIGRADE.** Propiedad termorreguladora que equilibra las condiciones de temperatura y humedad del cuerpo al dormir favoreciendo un descanso higiénico y saludable.

\*4 asas horizontales que facilitan la movilidad y el mantenimiento del colchón.

#### RECOMENDADO PARA

IMC



BAJO  
<18,5



MEDIO  
entre 18,5 y 25



ALTO  
>25

MOVIMIENTO



No me  
muevo



Cambio con  
frecuencia

SENSACIÓN TÉRMICA



Calor



Frio



FIRMEZA ÓPTIMA

